

SCALA2

PERFEKT VATTENTRYCK

KOMPAKT, TYSTGÅENDE OCH ENKEL ATT INSTALLERA



GRUNDFOS SCALA2 är en helt integrerad tryckstegringsenhet, som ger perfekt vattentryck vid alla tappställen. Den har pump, motor, tank, sensor, drivenhet och backventil i en kompakt enhet, som går snabbt och enkelt att installera. Tack vare sin intelligenta pumpstyrning anpassar SCALA2 sin kapacitet efter uttaget – och tack vare den vattenkylda motorn är den bland de mest tystgående i klassen. Resultatet blir maximal komfort med minimal ansträngning.

Dimensionering på några sekunder

Dimensionering och pumpval har aldrig varit enklare. SCALA2 hanterar alla tryckstegringsbehov i bostadshus med upp till 3 våningar och 8 tappställen.

Viktiga funktioner

- Intelligent pumpstyrning
- Vattenkyld permanentmagnetmotor
- Torrkörningsskydd
- Självsugande
- Användarvänlig manöverpanel
- Klar för användning utomhus

LÄS MER!



GRUNDFOS.SE/
SCALA2



APPLIKATIONER

SCALA2 är konstruerad för bostadshus med upp till 3 våningar och 8 tappställen.


Tryckstegring från ledningsnät: Stegrar vattentrycket från stadsvattenledningen.

Tryckstegring från tankar: Stegrar vattentrycket från taktankar, övergångstankar eller marktankar, inklusive regnvattentankar.

Tryckstegring från brunnar: Pumpar vatten från djup ned till 8 meter.

Installation inomhus eller utomhus
X4D, kapslingstyp 3

KAPACITETSKURVA



FÖRDELAR

Perfekt vattentryck: Intelligent pumpstyrning anpassar driften för att säkerställa perfekt vattentryck i alla situationer.

Låg ljudnivå: Med en ljudnivå på endast 47 dB(A) är SCALA2 en av de tystaste tryckstegringsenheterna i sin klass.

Enkelt val: En variant för alla hushållsapplikationer.

Enkel installation: Kompakt allt i ett-lösning för perfekt installation på nolldid.

Enkelt att använda: Användarvänlig manöverpanel för enkel inställning.

TEKNISKA DATA

SCALA2

Max. omgivningstemperatur	55 °C
Max. vätsketemperatur	45 °C
Max. systemtryck	10 bar
Kapslingsklass	X4D (utomhusinstallation)
Våningar	Max. 3
Tappställen	Max. 8
Mått	H: 302 mm L: 403 mm B: 193 mm
Vikt	10 kg